

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel+ su ESD danga, ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972015 1500
GTIN	4062406167073
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel+. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **darbastalio aukštis**. **Aplink 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

Techninis aprašymas

Svoris	90 kg
Stalviršio danga	HPL danga, laidė
Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Serija	Workstation
Darbastalio gylis	700 mm

Plotis	1500 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Gylis	800 mm
Modelis	eLevel+
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Darbastalio storis	40 mm
Aukščio reguliavimo principas	tik stalviršis
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Dangos storis	0,8 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstruktija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis