

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel su ESD danga, Ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972013 1000
GTIN	4062406167035
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **visos darbo vietos aukštis.** **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

Techninis aprašymas

Gylis	800 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Darbastalio storis	40 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Modelis	eLevel (e lygis)

Plotis	1000 mm
Svoris	70 kg
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Serija	Workstation
Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Dangos storis	0,8 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Darbastalio gylis	700 mm
Stalviršio danga	HPL danga, laidis
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Darbastalio ilgis	1000 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstruktija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis