

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su ESD danga, ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972010 1500 |
| GTIN | 4062406167011 |
| Produktų klasė | 9GW |

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-14 įžemintas darbo vietos modulis mLevel, prisitaikantis prie Jūsų poreikių. Klasikinis rankinis aukščio reguliavimas kas 25 mm fiksavimo varžtais apatinėje dalyje. Stalo vidinė pusė graduota, kad būtų paprasta tiksliai nustatyti darbinį aukštį. **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas**. Centrinis įžeminimo taškas stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio**.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Darbastalio gylis | 700 mm |
| Darbastalio ilgis | 1500 mm |
| Svoris | 70 kg |
| Serija | Workstation |
| Darbastalio storis | 40 mm |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 750 - 1000 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Dangos storis | 0,8 mm |
| Tolygus aukščio reguliavimas | ne |
| Modelis | mLevel |
| Plotis | 1500 mm |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne |
| Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka spalva RAL 7035 |
| Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija |
| Stalviršio danga | HPL danga, laidis |
| Gylis | 800 mm |
| Stalviršio medžiaga | ESD stalviršis |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 750-1000 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | mechaninė |
| Plokštelės storis | 40 mm |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Produkto rūšis | Darbastalis |