

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel su ESD danga, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972013 2000
GTIN	4062406167059
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

**Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel.** Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **visos darbo vietos aukštis.** **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

**Techninis aprašymas**

Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Serija	Workstation
Darbastalio gylis	700 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035

Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Dangos storis	0,8 mm
Darbastalio storis	40 mm
Modelis	eLevel (e lygis)
Gylis	800 mm
Svoris	93 kg
Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Stalviršio danga	HPL danga, laidi
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Darbastalio ilgis	2000 mm
Plotis	2000 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis