

Garant GRIDLINE

ESD montavimo vežimėliai kartu su stalčiais su ratukais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 30×28G po 2 stabilūs, **laidžius**, valdomus ratukus, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Kartu su stalčiais 26×24G. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 100, 100, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**
- **Įžeminimas per ratukus.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	26
Naud. aukštis	400 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
ComfortClose	ne
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Aukštis	685 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Gylis	700 mm
Stalčių skaičius	4
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Svoris	102 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	26×24G

Produkto rūšis

Montavimo vežimėlis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21