

Garant GRIDLINE

**ESD montavimo vežimėliai kartu su stalčiais su ratukais, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972425 885/5

GTIN

4062406166854

Produktų klasė

9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 24×28G po 2 stabilūs, **laidžius**, valdomus ratukus, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Spalva:**Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.****Pastaba:**

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**
- **Įžeminimas per ratukus.**

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	24
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
su pakeltu kraštu	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Svoris	109 kg
Ratukai nepalieka žymių	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Naud. aukštis	600 mm
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	885 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Plotis	600 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

---

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21