

Garant GRIDLINE

ESD įrankių spinta su stalčiais, 20×24G, Aukštis mm / modelis: 800/7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis, 25 mm tinklelis (stalčių aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. **Su ESD įžeminimo laidu.**

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra įžemintos.**

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm

Svoris	113 kg
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Gylis	700 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------