


Garant GRIDLINE

ESD perforuota sienelė vienas, Tinka modeliui: 2000**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972100 2000 |
| GTIN | 4062406167394 |
| Produktų klasė | 9GW |

Aprašymas**Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant **dvipusio modelio** perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, **nepriklausomai vienai nuo kitos**. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9x9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

Tinka:

Įsukti tarp atramų ir medžiagų vežimėlio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.
elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukštis: 481 mm

Plotis: 1920 mm

Gylis: 25 mm

Leistinoji apkrova: 100 kg

Svoris: 12 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|---------|
| Plotis | 1920 mm |
| Aukštis | 481 mm |
| Leistinoji apkrova | 100 kg |
| Svoris | 12 kg |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gylis | 25 mm |
| Perforuota sienelė | vienpusė |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |