

Garant GRIDLINE

**ESD maitinimo lizdų juosta su 2 elektros lizdais 250V, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972201 1000
GTIN	4062406167578
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

**Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):**

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

**Aprašymas:****Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
  - **3 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant kintamai srovei (L, N, PE)**
  - **5 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

**Tinka:**

Rėmai Nr. 972080. Montuojama įkabinant.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!**

- **Informacijos apie pramoninių jungčių sistemos technines specifikacijas ieškokite el. parduotuvėje [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) pagal atitinkamą produkto numerį.**

## Techninis aprašymas

Plotis	920 mm
Dalijimo elementas	8E
tinka modeliui	1000
Montavimo aukštis	160 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
F tipo kištukų kiekis	2
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	ne
Kištuko tipas	F
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

## Priedai

ESD maitinimo ir lizdų modulis Modulis DE250V/1	972220 DE250V/1
---	-----------------