


Garant GRIDLINE

**ESD perforuota sienelė dviejų pusių, Tinka modeliui: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972101 2000
GTIN	4062406167424
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant **dvipusio modelio** perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, **nepriklausomai vienai nuo kitos**. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9x9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

**Tinka:**

Įsukti tarp atramų ir medžiagų vežimėlio.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.  
elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukštis: 481 mm

Plotis: 1920 mm

Gylis: 25 mm

Leistinoji apkrova: 100 kg

Svoris: 24 kg

**Techninis aprašymas**

Svoris	24 kg
Aukštis	481 mm
Gylis	25 mm
Perforuota sienelė	iš abiejų pusių

Leistinoji apkrova	100 kg
Plotis	1920 mm
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Perforuota sienelė