

Garant GRIDLINE

ESD sukiojamas laikiklis, Lankstų skaičius: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972140 1
GTIN	4062406167509
Produktų klasė	9GW

Aprašymas

Modelis:

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su **1** arba **2 šarnyrais**, tvirtinamas (varžtais) prie **atramų**. Galima tvirtinti perforuotą sienelę Nr. 972144, TFT / klaviatūros laikiklį Nr. 972142 ir TFT laikiklį Nr. 928178.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Sukiojamo laikiklio siekis: 310 mm

Leistinoji apkrova: 25 kg

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	25 kg
Sukiojamo laikiklio siekis	310 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Sukiojamas laikiklis

