

Garant GRIDLINE

**ESD sukiojamas laikiklis, Lankstų skaičius: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972140 2
GTIN	4062406167516
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su **1** arba **2 šarnyrais**, tvirtinamas (varžtais) prie **atramų**. Galima tvirtinti perforuotą sienelę Nr. 972144, TFT / klaviatūros laikiklį Nr. 972142 ir TFT laikiklį Nr. 928178.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Sukiojamo laikiklio siekis: 560 mm

Leistinoji apkrova: 25 kg

**Techninis aprašymas**

Leistinoji apkrova	25 kg
Sukiojamo laikiklio siekis	560 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Sukiojamas laikiklis

