

Garant GRIDLINE

**ESD maitinimo ir lizdų modulis, Modulis: DE250V/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972220 DE250V/2
GTIN	4062406167677
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**.

Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laidu ir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5. Visi moduliai su saugiais (Schuko) kištukiniais lizdais ir atitinka I saugumo klasę.

**Aprašymas:****Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant kintamai srovei (L, N, PE)**
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

**Paskirtis:**

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.

Vokietija / DE: Tipas F

Šveicarija / CH: Tipas J

Italija / IT: Tipas L  
 Prancūzija / FR: Tipas E  
 Čekija / CZ: Tipas E  
 Anglija / GB: Tipas G  
 Danija / DK: Tipas K  
 JAV / US: Tipas B

**Tinka:**

Nr. 972200 – 972203.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

- **Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.**
- **Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.**

## Techninis aprašymas

Nominali srovė	16 A
Dalijimo elementas	2E
Nominalioji įtampa	250 V
Aprašas	2 Elektros lizdai su dangteliais
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	ne
F tipo kištukų kiekis	2
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Kištuko tipas	F
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Maitinimo modulis