

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius:
400/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150 – 972195.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 75; 75; 100

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20
-----------------------------	----

Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Plotis	400 mm
Naud. aukštis	325 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm
Aukštis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių skaičius	4
Svoris	40 kg
Gylis	650 mm
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

ESD stalčius Stalčių aukštis 100 mm	972035 100
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais Korpuso aukštis 400 mm	972030 400
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21