

ESD grindų kilimėlis, Tipas: 1500X1200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Produktų klasė	98E

Aprašymas**Modelis:**

ESD grindų kilimėlis pagamintas iš dviejų sluoksnių sintetinės gumos, pasižyminčios puikiomis prigludimo savybėmis, nesukeliant pavojaus dėl 3,5 mm storio. Galima privažiuoti su sukama darbo kėde. Trumpam atlaiko aukštą temperatūrą, pvz., litavimo cinko pusrslus. Su ypač mažos varžos atrama ir užapvalintais kampais.

Spalva: platinos pilkumo, marga.

Laidumo varža: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Kontaktas: $2 \times 10,3$ mm.

Techninis aprašymas

Mygtukų kiekis	2
Svoris	7,8 kg
Storis	3,5 mm
Plotis	120 cm
Medžiaga	Sintetinis kaučiukas, dvisluoksnis
Mygtuko -Ø	10,3 mm
Ilgis	150 cm
Spalva	platinos pilkumo
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams

elektrostatinė savybė

EGB/ESD

Produkto rūšis

ESD grindų kilimėlis