

bimos

ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su laidžios ESD dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos. Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Techninis aprašymas**

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Modelis	su ratukais

Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------