

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su kojėlėmis ir atrama kojoms, aukšta,
Spalva: BLACK**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972681 BLACK
GTIN	4016849626260
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su laidžios ESD dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos. Sukryžiuotos kojėlės iš poliruoto aliuminio. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiamą rankena.

Standartas:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda

Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

ESD atraminės kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963190
--	--------