

bimos

ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972690 BLACK
GTIN	4016849625713
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama su ESD laidžia medžiagine minkšta dalimi, patogios, minkštos ir orui pralaidžios. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio. Minkštoji dalis su ESD ratukais / kojelėmis sujungta ištisine laidžia jungtimi. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės plotis	460 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Modelis	su ratukais

Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------