

ESD apsauginis kilimėlis 91 cm pločio, juodas, ilgis: 150cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972602 150
GTIN	662641699472
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Statiškai laidus apsauginis kilimėlis 14 mm storio. Patvarus laminuotas paviršius mikrovinilo pagrindu, suteikiantis puikų nuovargio prevencijos efektą. Su 10 mm mygtuku ir įžeminimo laidu. Aukštas neslidumo lygis (R9 pagal DIN 51130 ir BG norma BGR181), dėl profiliuoto paviršiaus ant kilimėlio lengva atlikti bet kokius judesius. Neslystantis pagrindas ir keturi nuožulniai nupjauti šonai, kad prieinant neužkliūtume.

Standartas:

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$.
Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

Tiekimo sudėtis:

Su įžeminimo kabeliu.

Techninis aprašymas

Plotis	91 cm
Ilgis	150 cm
Storis	14 mm
Gamintojo pavadinimas	Diamond Stat™

Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	juodas
Produkto rūšis	ESD grindų kilimėlis