

ESD stalo užtiesalas, Tipas: 600X1200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972555 600X1200
GTIN	4057989017174
Produktų klasė	98E

Aprašymas**Modelis:**

Dvisluoksnis **ESD** kilimėlis su neslidžia apačia ir užapvalintais kampais. Viršutinis sluoksnis iš lituokliui atsparios medžiagos, nuo kurios, pvz., net ilgiau veikiant, nejuoduoja sidabriniai kontaktai. Po apačia pakišus ypač mažos varžos patiesalą ($< 10^4 \Omega$), kiekvienoje kilimėlio vietoje nuotėkio varža suvienodėja. Nuotėkio varža: $10^7 - 10^8 \Omega$. **Spalva:** platinos pilkumo.

Tinka:

Su 2 mygtukinėmis jungtimis 10,3 mm.
elektrostatinė savybė: EGB/ESD
Plotis: 1200 mm
Gylis: 600 mm

Techninis aprašymas

Spalva	platinos pilkumo
Gylis	600 mm
Plotis	1200 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	ESD stalo užtiesalas