

**ESD stalo užtiesalas, Tipas: 600X900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972555 600X900
GTIN	4057989017150
Produktų klasė	98E

**Aprašymas****Modelis:**

Dvisluoksnis **ESD** kilimėlis su neslidžia apačia ir užapvalintais kampais. Viršutinis sluoksnis iš lituokliui atsparios medžiagos, nuo kurios, pvz., net ilgiau veikiant, nejuodoja sidabriniai kontaktai. Po apačia pakišus ypač mažos varžos patiesalą ( $< 10^4 \Omega$ ), kiekvienoje kilimėlio vietoje nuotėkio varža suvienodėja. Nuotėkio varža:  $10^7 - 10^8 \Omega$ . **Spalva:** platinos pilkumo.

**Tinka:**

Su 2 mygtukinėmis jungtimis 10,3 mm.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Plotis: 900 mm

Gylis: 600 mm

**Techninis aprašymas**

Gylis	600 mm
Plotis	900 mm
Spalva	platinos pilkumo
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	ESD stalo užtiesalas