

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	972691 BLACK
GTIN	4016849626277
Produktų klasė	96B

## Aprašymas

### Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su ESD laidžia medžiagine minkšta dalimi, patogios, minkštos ir orui pralaidžios. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio. Minkštoji dalis su ESD ratukais / kojelėmis sujungta ištisine laidžia jungtimi. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

### Standartas:

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

## Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis

Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

---

## Priedai

ESD atraminės kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963190
--	--------