


ESD grindų plokštė, Spalva: LIGHTGREY**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Produktų klasė	98E

Aprašymas**Modelis:**

PVC plokštės, kiekvienos 2 pusės su teigiamu ir 2 pusės su neigiamu dantų išdėstymu. Nuotėkio varža apie $10^6 \Omega$. Lygus paviršius ir elektrai laidi korėtos struktūros apačia.

Tinka pramoniniams sunkvežimiams, padėklų krautuvams ir krautuvams: iki 2,5 t bendro svorio, su kietomis ar pneumatinėmis padangomis iki 5 t. Statinis: 50 kg/cm^2 .

Speciali grindų plokščių konstrukcija leidžia greitai iškloti didelius plotus. Grindų plokštes galima kloti tiek ant visų kietų pagrindų (jie tik turi būti pakankamai lygūs, bet gali būti nudėvėti arba net drėgni), tiek ant kiliminės dangos minimaliai ją paruošus. Šviesiai pilkas marmurinis.

Pastaba:

Grindų dangos įžeminimas naudojant varinį kabelį Nr. 972591 ir įžeminimo rinkinį Nr. 972590. Prašome užsisakyti atskirai. Įžeminimo įrangą gali prijungti tik kvalifikuotas asmuo.

Techninis aprašymas

Medžiaga	PVC
Ilgis	60,8 cm
Storis	10,5 mm
Plotis	60,8 cm
Svoris	4,5 kg

Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Paviršius	lygus
Laidumo varža	$10^6 \Omega$
Spalva	šviesiai pilkas marmurinis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	ESD grindų kilimėlis