

Garant GRIDLINE

**ESD spinta su lentynomis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972380 1000
GTIN	4062406180720
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Spinta, **ESD laidi** pagal DIN EN 61340-5-1. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

ESD patikra atliekama pagal DIN EN 61340-5-1. Įžeminimo atsparumo matavimas atliekamas su ribine verte RCD < 1GΩ. Lentynos dengtos **ESD milteliais**. Plastikinės spintos kojos yra ESD nelaidžios, todėl spintų įžeminimo taškas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu**.

**Pastaba:**

Pristatoma be ESD apsauginės pakuotės. Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir stūmimo rankenos) yra įžemintos.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Svoris	56 kg
--------	-------

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	35 kg
Gylis G	20
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	845 mm
Plotis	1000 mm
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	40
Lentynų skaičius	2
Rankenos padėtis	viršuje
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------