

Garant GRIDLINE

ESD spinta su lentynomis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972380 2000

GTIN

4062406180737

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta, **ESD laidi** pagal DIN EN 61340-5-1. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

ESD patikra atliekama pagal DIN EN 61340-5-1. Įžeminimo atsparumo matavimas atliekamas su ribine verte RCD < 1GΩ. Lentynos dengtos **ESD milteliais**. Plastikinės spintos kojos yra ESD nelaidžios, todėl spintų įžeminimo taškas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu**.

Pastaba:

Pristatoma be ESD apsauginės pakuotės. Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir stūmimo rankenos) yra įžemintos.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis

500 mm

Plotis G	40
Lentynų skaičius	5
ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Svoris	102 kg
Aukštis	2000 mm
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	35 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------