

**Garant****ESD bazinis surenkamas stelažas, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972500 2000

GTIN

4062406180744

Produktų klasė

911

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su nelaidžiais plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynų dengtos **ESD milteliais**. Cinkuota spyruoklė kiekvienoje lentynoje užtikrina saugų kontaktą su įžeminimo tašku. Su prie rėmų privirintais įžeminimo strypais. Visus įžeminimo darbus turi atlikti kvalifikuoti elektrikai.

**Tiekimo sudėtis:****Su ESD įžeminimo laidu.****Spalva:**Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.****Pastaba:**

- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**

**Techninis aprašymas**

Lentynų skaičius	4
maksimali lauko apkrova	900 kg
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1000 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų	900 mm
Lentynos plotis	946 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos