

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 1,1mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122380 1,1    |
| GTIN             | 4045197262516 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija** - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja. Tiesi pagrindinė pjovimo briauna** su šiek tiek užapvalintomis briaunomis ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122385**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122380 + 12900H**.

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Koto tolerancija  | h6           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 1,1 mm       |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 7 mm         |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,05 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 4 mm         |
| Bendras ilgis L   | 45 mm        |
| Norma   | DIN 6537 K   |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 5,4 mm       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | TiAlN              |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 245 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 85 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 35 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 55 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 50 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 35 m/min       | S         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |                |           |
| Oras                            | tinka         |                |           |