

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 86– 302 mm, Jungtis: 1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237570 1
GTIN	4062406180645
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Visas tikslaus ištekimo rinkinys su **Ø 86 – 302 mm**, su suklio galvute nr. 237571, keičiamos plokštelės laikikliais ir priedais sudėtas į lagaminėlį. **Galima praplėsti** su keičiamų plokštelių laikikliu Nr. 237573 242-402 **iki Ø 402 mm.**
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.

Paskirtis:

Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele tipas CC..09T3..

Tiekimo sudėtis:

po 1 keičiamų plokštelių laikiklių: Nr. 237573 86-138, skirta Ø 86– 138

Nr. 237573 136-220, skirta Ø 136– 220

Nr. 237573 188-302, skirta Ø 188– 302

po 1 atramą: Nr. 237574 86, skirta Nr. 237573 86-138

Nr. 237574 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402

po 1 spaudimo plokštę: Nr. 237575 86, skirta Nr. 237573 86-138

Nr. 237575 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260058 CU7010 (arba naudoti CC.. 09T3)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237697 ir Nr. 237698.

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis