

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M36X3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Produktų klasė	10N

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	22 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	32,5 mm
Koto Ø D _s	28 mm
Sriegio Ø	36 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	90 mm
Sriegio tipas	M/MF
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio dydis	M36×3,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius