

Garant**Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 25
GTIN	4062406183820
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.

Paskirtis:

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį Ø D_w.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M12
Ø D ₂	21 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ilgis 1	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219875 (25IP 6,0 Nm)

Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 25IP	674252 25IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Užveržimo varžtas	219874
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600