

Garant**Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965034

GTIN

4045197739537

Produktų klasė

91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Minkštą dirbtinės odos paviršių lengva prižiūrėti ir plauti. Oranžinė dviguba siūlė. Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Atramų aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės aukščio reguliavimo ribos: 40 mm.

Apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

Standartas:**DIN 68877**

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Juosmens atrama	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Norma	DIN 68877
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Leistinoji apkrova	120 kg
Sinchroninis mechanizmas	taip
Sėdynės plotis	470 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	480 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Atsarginiai ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

962517

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai
darbo kėdei Tipas

965047