

Garant**Darbo taburetė, dirbtinė oda su ratukais, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965054
GTIN	4045197739544
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogi sukama taburetė iš dirbtinės odos su oranžine įleista dviguba siūle. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama. Sėdimosios dalies Ø 350 mm.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės Ø	350 mm
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Leistinoji apkrova	120 kg
Modelis	su ratukais

Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	470 - 630 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Atsarginiai ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	962517
--	--------