

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W80: 38-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236610 38-010
GTIN	4047109258501
Produktų klasė	24R

**Aprašymas**

KOMET® keičiama plokštelė 38-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 110408-01  
Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	38-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 110408-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7935
Tipas	Inox
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	75 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		