

**KOMET® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W80: 12-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236610 12-010
GTIN	4047109258341
Produktų klasė	24R

Aprašymas

KOMET® keičiama plokštelė 12-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 050204-01
Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	12-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7935
Tipas	Inox
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Grėžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	75 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		