

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC: 14,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234000 14,5   |
| GTIN             | 4045197739063 |
| Produktų klasė   | 21S           |

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,3 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

**Pastaba:**

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>                  | 20 mm                |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 1                    |
| Koto ilgis L <sub>s</sub>              | 50 mm                |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>       | 30 mm                |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 050204          |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Serija                                 | Power Drill          |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nominalus $\varnothing D$                               | 14,5                                |
| Maksimali reguliavimo riba $V_{max}$                    | 0,25 mm                             |
| Iškyšos ilgis $L_A$                                     | 44 mm                               |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis     | HB6535                              |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis     | HB6640                              |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis     | HB630                               |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis     | HB6810                              |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | $2 \times D$                        |
| Kotas   | ISO 9766                            |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas centravimas                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotai apvalus                     |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas paketais           |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                                       | taip                                |
| Pjovimo technika  | HPC                                 |
| Produkto rūšis  | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,38 Nm          | 211750 0,38 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP | 674252 5IP  |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 5IP                           | 239700 5IP  |