



Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis M12BPRT, Tipas: M12BPRT-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

- LED darbo zonos apšvietimas.
- Integruotas diržo segtukas.

Tiekimo sudėtis:

Antgaliai 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 ir 073840.

Techninis aprašymas

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4,8 mm
Prietaiso eiga	20,32 mm
Įmušimo jėga	9000 N
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis