

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234000 24 |
| GTIN | 4045197739759 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080407 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto ilgis L _s | 60 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 48 mm |
| Serija | Power Drill |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nominalus $\varnothing D$ | 24 |
| Maksimali reguliavimo riba V_{max} | 0,25 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 68 mm |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6535 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6640 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB630 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810 |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | $2 \times D$ |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP | 239700 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |