

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC: 38,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234000 38,5
GTIN	4045197740045
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 130511
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 20IP (6,3 Nm)
Koto ilgis L _s	68 mm
Naudingasis ilgis L ₁	78 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D _s	40 mm
Serija	Power Drill

Nominalus $\varnothing D$	38,5
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,25 mm
Iškyšos ilgis L_A	106 mm
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6535
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6640
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB630
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6810
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	$2 \times D$
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239700 20IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600

