

Garant**Nupjovimo plokštelė dešinini., HU7310, įpjovos plotis w: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2,2 mm
Pastūma f	0,07 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	dešininiai

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		