



VHM našus grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 11mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122664 11
GTIN	4045197421791
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122666**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122668**.

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 54,5 mm

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Bendras ilgis L: 118 mm

Koto Ø D_s : 12 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D_c	11 mm
Koto tolerancija	h6

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	118 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	54,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Ketus	ribotai tinka	70 m/min	K

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
Oras	tinka