

**HOLEX****Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966500 5
GTIN	4045197741608
Produktų klasė	92L

**Aprašymas****Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 4-gubas aliuminio kopėčių lankstas ir 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos, neslidžios kopėčių kojos, rifliuota platforma. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

**Standartas:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Techninis aprašymas**

Kopėčių ilgis	1,78 m
Svoris	6,9 kg
Laiptelis	pakopa
Darbinis aukštis apie	3,25 m
Platformos aukštis	1,17 m
Prieinamumas	vienpus.

apatinis išorinis plotis	0,52 m
Skersinių aukštis	50 mm
Ilgis I	1,78 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios