

HOLEX**Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966500 6
GTIN	4045197741615
Produktų klasė	92L

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 4-gubas aliuminio kopėčių lankstas ir 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos, neslidžios kopėčių kojos, rifliuota platforma. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm. Su 2 labai tvirtais perloniniais diržais.

Standartas:**Gemäß DIN EN 131.****Techninis aprašymas**

Prieinamumas	vienpus.
Svoris	8 kg
Kopėčių ilgis	2,01 m
apatinis išorinis plotis	0,55 m
Skersinių aukštis	50 mm
Darbinis aukštis apie	3,5 m

Laiptelis	pakopa
Platformos aukštis	1,4 m
Ilgis I	2,01 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios