

Garant**Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Produktų klasė	91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.

80 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs.

EasyHandle Haptoprene® rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas.

4 kartus užlenkta, masyvi aliuminio kopėčių jungtis. Su 2 labai tvirtais nailoniniais dirželiais, kurie apsaugo nuo trūkimo. Su SafeStep ženkle, žyminiu aukščiausią leistiną pakopą.

Be padėkliuko.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Spalva:

Skersiniai antracito spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Prieinamumas	iš abiejų pusių
Darbinis aukštis apie	2,75 m

Skersinių aukštis	73 mm
Kopėčių ilgis	1,16 m
apatinis išorinis plotis	0,49 m
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Laiptelis	pakopa
Svoris	8 kg
Ilgis I	1,16 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios