

**Garant**

**Skečiamosios kopėčios, vienpusės su GripStep, Pakopų skaičius su platforma:  
6**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 965901 6      |
| GTIN             | 4045197742063 |
| Produktų klasė   | 91B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.

Optimizuotas kopėčių lankstas, didelis kontaktinis paviršius, 6-gubai sukniedytas, plastikinis apsauginis gaubtelis.

80 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs.

EasyHandle Haptoprene® rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas.

Su **GripStep** pakopos pagrindu.

Su plastikiniu loveliu.

**Standartas:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Spalva:**

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Techninis aprašymas**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Darbinis aukštis apie          | 3,5 m                |
| Prieinamumas                   | vienpus.             |
| Platformos aukštis             | 1,4 m                |
| Svoris                         | 8,5 kg               |
| Skersinio/pakopos gylis        | 80 mm                |
| Skersinių aukštis              | 73 mm                |
| Medžiaga                       | Aliuminis            |
| Laiptelis                      | pakopa               |
| apatinis išorinis plotis       | 0,55 m               |
| Kopėčių ilgis                  | 2,23 m               |
| Ilgis I                        | 2,23 m               |
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg               |
| Hoffmann perforuota sienelė    | 9×9                  |
| Produkto rūšis                 | Išskečiamos kopėčios |