

Garant**Oro valymo stotelė Air Cleaning Point, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	986000 S
GTIN	2050001786005
Produktų klasė	96U

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus ir tvirtas lakštinio plieno korpusas su įmontuota pneumatine nusiurbimo sistema ir surinkimo talpa. Nusiurbimo procesas valdomas kojiniu pedalu priekinėje pusėje. Su ratukais ir rankena galinėje pusėje patogiam transportavimui. Veikimui reikalinga tik dirbtuvių suslėgto oro jungtis.

Paskirtis:

Paprastam ir kruopščiam detalių bei įrankių valymui naudojant suspaustą orą. Dulkės, drožlės, tepalai ir skysčiai nusiurbiami ir surenkami tam skirtoje talpoje.

Tiekimo sudėtis:

Su pneumatiniu GARANT pistoletu Nr. 080123 dyd. AIR, žarna ir Easyfix pneumatinio pistoleto laikikliu Nr. 955750 dyd. 1, Easyfix plastikine dėže Nr. 955790 dyd. 74.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016.

Pastaba:

Atsarginius filtro kilimėlius rasite prie Nr. 986001 adresu www.hoffmann-group.com.

Techninis aprašymas

Gylis	450 mm
Plotis	570 mm
Tipas	S
Aukštis	1300 mm
Svoris	50 kg
Pneumatinė jungtis	DN 7,2
Darbinis aukštis	870 mm
Surenkamas tūris	20 l
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Priedai

Atsarginis filtro kilimėlis, skirtas Air Cleaning Point Tipas 1	986001 1
---	----------