

3M Scotch-Brite™

Neaustinės šlifavimo medžiagos lapelis CF-PRO, 152×228 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555999 1000
GTIN	4064035074135
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja**.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
3M pavadinimas	CF-PRO
Modelis	S Ultra Fine
Smulkumo laipsnis	I. glotni
Neaustinio audinio struktūra	1000

Spalva	pilka
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	152 mm
Ilgis	228 mm
Produkto pavadinimo požymis	152×228 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030