

**Garant****SOGX 080407, HB6715, Tipas: GG**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	234067 GG
GTIN	4045197742377
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

**Pastaba:**

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Pastūma f: 0,09 – 0,28 mm/aps.

## Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Kietlydinys	HB6715
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,09 – 0,28 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		