

**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223312 GG
GTIN	4960664732951
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

GH – tvirta pjovimo briauna.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiesi pjovimo geometrija: 2 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,3 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	Ketus
Pastūma $f_z$ per dantį	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMG 1106XNEN-GH
Kietlydinys	CA420M
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	2 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	230 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		