



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Gnybtinis pleištas	229720
Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106

Pjovimo briaunų skaičius Z	14
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
maksimalus išorinis Ø $D_{maks.}$	109 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$	6 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištąs	229720