



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	6 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	89 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Gnybtinis pleištas	229720
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720